




## WELTWEIT SCHNELLSTE FLEXFOLIE!

Polyurethane (PU) Flexfolie mit rückklebendem Träger, deshalb ideal für kleine und feine Details. Diese Folie ist in 5 Sekunden andruckbar und der Träger ist heiß abziehbar. Hohe Opazität und mattes Finish. Einfaches Schneiden und Entgittern. Für mehrfarbige Andrucke geeignet.



## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

\*Muss vor dem Andruck getestet werden!

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1 mm.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 130° C / 150° C
- Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Heiß abziehen

## MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sek. an, ziehen Sie den Träger kalt ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 13-15 Sek. an. Träger heiß abziehen.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.












## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## DETAILINFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

 Einfach zu entgittern	 Dünn
 Überbügeln	 Rückklebender Träger
 Nur von links bügeln	 Für mehrfarbige Applikationen geeignet
 Waschbar bis 60°	 Heiß abziehbar
 Sublimationssperre	 Andruckparameter
 Dehnbar	 Anpressdruck
 Flock	



	<b>001</b> white		<b>004</b> beige ca. Pant. 4685c		<b>005</b> cream ca. Pant. 479c		<b>100</b> lemon ca. Pant. 7405c
	<b>110</b> yellow ca. Pant. 012c		<b>106</b> sunflower yellow ca. Pant. 137c		<b>185</b> light orange ca. Pant. 1495c		<b>180</b> orange ca. Pant. 021c
	<b>210</b> signal red ca. Pant. 185c		<b>200</b> red ca. Pant. 186c		<b>270</b> burgundy ca. Pant. 188c		<b>255</b> pastel pink ca. Pant. 2036c
	<b>252</b> pink ca. Pant. 507c		<b>250</b> fuchsia ca. Pant. 2424c		<b>285</b> pastel purple ca. Pant. 2071c		<b>280</b> purple ca. Pant. 2096c
	<b>321</b> pastel blue ca. Pant. 538c		<b>320</b> light blue ca. Pant. 298c		<b>300</b> royal blue ca. Pant. 286c		<b>350</b> navy ca. Pant. 532c
	<b>380</b> turquoise ca. Pant. 7717c		<b>420</b> pastel green ca. Pant. 358c		<b>421</b> apple green ca. Pant. 368c		<b>422</b> light green ca. Pant. 362c
	<b>400</b> green ca. Pant. 7727c		<b>410</b> dark green ca. Pant. 560c		<b>430</b> olive ca. Pant. 7763c		<b>550</b> brown ca. Pant. 7616c
	<b>730</b> grey ca. Pant. 7543c		<b>780</b> dark grey ca. Pant. 419c		<b>700</b> black		<b>815</b> silver ca. Pant. 877c
	<b>115</b> gold ca. Pant. 871c		<b>101</b> neon yellow		<b>181</b> neon orange		<b>241</b> neon pink
	<b>301</b> neon blue		<b>401</b> neon green				